

主力、大電流、作業性、操作性、適応性など数々の驚きに始まる!!

標準 アームの加圧力 SW-VZ120 [2倍圧方式]

軽量小型溶接ガン 標準 アーム 入力エア **0.8** MPaで最大加圧 **5.5** kN (約560kgf) を達成! (業界トップ級)
 入力エア **0.7** MPaで最大加圧 **4.8** kN (約490kgf)
 入力エア **0.5** MPaで最大加圧 **3.4** kN (約350kgf)


PZ型 アームの加圧力 SW-VZ120 [2倍圧方式]

PZ型 アーム (オプション) が驚異の最大加圧、(業界トップ級)
 ミドルアーム ロングアーム
 〈M〉400mm **4.4** kN 〈L〉600mm **3.4** kN
 ワイドミドルアーム ワイドロングアーム
 ワイド〈MW〉400mm **4.4** kN ワイド〈LW〉600mm **3.4** kN

入力エア **0.7~0.8** MPa
 〈注意〉入力エア**0.5MPa**のときは
**3.4kN以上上げることが
 できません。**


オプションアーム も《垂直》《水平》が「無重力バランス」

約**70°**開放できます。



チップ (ビット) 温度調節機能で塗膜・メッキ破壊に対応!!

●垂鉛メッキ・シーラーなどの破壊を容易にする。



OPTION オプション

USBメモリー (ユーザー管理のため登録の必要あり)



- ↓ ダウンロード ●溶接結果を記録、ISOトレスビリティ対応。
- ↑ アップロード ●USBメモリ装着 (オプション) で最新の溶接データにバージョンアップができる。《日本初》…[有償]

【例】溶接データ出力 (USBメモリ→PC MSエクセル)

shot_no.	manual	semi	full_auto	one_side	rank_a	rank_b	rank_c
1	0	1	0	0	0	1	0
2	0	1	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0
5	0	1	0	0	0	1	0
6	0	1	0	0	0	1	0
7	0	1	0	0	0	1	0

(データの一例として表示)